

DOS G 80 ProfiLine NER

Tömlős adagoló szivattyú 5-10 l kannához

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- A PG 8080-83 SCVi sorozat minden mosogatógépéhez alkalmas
- 333 mm-es szívócső 5 és 10 literes kannához
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percnként
- A mosogatógép vezérlésével állítható
- 4 fedél különböző magasságú kannákhoz, a szállítási terjedelemben

EAN: 4002515522936 / Anyagszám: 09971980 / Régi anyagszám: 67747030NER

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncza hossza (mm)	333
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	198
Külső méret, bruttó mélység (mm)	478
Nettó súly (kg)	2,15
Bruttó súly (kg)	2,52