

FM  
FlowMeter  
az átfolyási mennyiség méréséhez és a patroncsere kijelzése.

EAN: 4002515537107 / Anyagszám: 10008910 / Régi anyagszám: 67809701D



- Alkalmos részleges demineralizáló patronokhoz
- A patroncsere optikai és akusztikus kijelzése.
- Egysoros kijelző, csatlakoztatható külső LED-hez
- fali tartóval
- hálózati tápegységgel

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM  
FlowMeter  
az átfolyási mennyiség méréséhez és a patroncsere kijelzése.

EAN: 4002515537107 / Anyagszám: 10008910 / Régi anyagszám: 67809701D



<b>Termékkategória</b>	
Vízelőkészítés	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Műanyag
Szín	Fekete
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	110
Külső méret, nettó szélesség (mm)	125
Külső méret, nettó mélység (mm)	52
Külső méret, bruttó magasság (mm)	155
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	350
Nettó súly (kg)	1,85
Bruttó súly (kg)	2,49