

PG 8595

Aqua-Purificator

két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



- Alkalmas a VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000-hez
- VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000 típusokhoz
- A vezetőképesség-mérő és az áramlás-mérő behelyezhető
- Lehetőség ConductivityMeter/ FlowMeter befogadására
- Külső méretek: mag. 835 (820 fed. nélk.), sz. 300, mély. 600 mm
- Külső méretek: 835 mA (820 fedél nélk.), 300 sz, 600 mm mé

EAN: 4002515558102 / Anyagszám: 10087320 / Régi anyagszám: 69859502D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|---|
| Mosogatógépek – friss víz | • |
| Mosogatógépek – tartály | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| Termikus fertőtlenítők | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |

PG 8595

Aqua-Purificator

két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



EAN: 4002515558102 / Anyagszám: 10087320 / Régi anyagszám: 69859502D

| | |
|--|-----------|
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Termékkategória | |
| Vízelőkészítés | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0-0 |
| Frekvencia (Hz) | 0-0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00-0,00 |
| Biztosíték (A) | 0-0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 835 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 300 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 600 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 900 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 400 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 740 |
| Nettó súly (kg) | 26,50 |
| Bruttó súly (kg) | 30,00 |