

PG 8504 [ADP]

Laboratóriumi tisztító és fertőtlenítő automata tápszivattyúval AD vízhez.

- Kapacitás/töltet pl.: 64 szűknyakú üveg/laboratóriumi üveg injektorokkal
- Hatékony erőforrásfelhasználás – vált. fordulatszámú hőszivattyú
- Egyszerű vegyszeradagolás – por-adagoló az ajtóban
- AD vízszivattyúval – végső öblítés teljesen sómentesített vízzel

EAN: 4002515580431 / Anyagszám: 10124660 / Régi anyagszám: 62850402HU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadonálló, aláépíthető készülék, széles
Külső burkolat	Nemesacél
Aláépíthető	•
Elektromos ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmas laboratóriumi használatra	•
Kapacitás	
Karcsú nyakú üvegek tételenként [darabszám]	64
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	500
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	145,00
Legrövidebb programidő percben	28
Tesztelt üzemóraszám	15000
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	70
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Metál érintő
Közvetlen választógombok	•
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	Programozható
Programok [darabszám]	6
Szabad programhelyek [darabszám]	2
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	9,20
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,80
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,50
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
ADP – AD-víz tápszivattyújával [darabszám]	1
Üritőszivattyú [DN]	22
Integrált vízlágyító	•
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer

PG 8504 [ADP]
Laboratóriumi tisztító és fertőtlenítő automata
tápszivattyúval AD vízhez.

EAN: 4002515580431 / Anyagszám: 10124660 / Régi anyagszám: 62850402HU

Méret és súly	
Nettó súly (kg)	72
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,10
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	675
Külső méret, bruttó mélység (mm)	745
Mosogatótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogatótér, hasznos szélesség (mm)	530
Mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Bruttó súly (kg)	79
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1200
Programok	
Rövid	•
Felszereltség	
Ügyfélszolgálati interfész	•
Átfogó alkatrészecskék (opció)	•
Programok	
Közepes	•
Hosszú	•
Felszereltség	
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•
1 adagoló/ajtó por alakú tisztítószerhez	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Változtatható fordulatszámú fűtőszivattyú	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
Sótartály az ajtóban	•
Lézer technológiával készült, hézagmentesen hegesztett mosogatótér	•
Fűtőtest a mosogatótérre kívül	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)	•
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodulok	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE-jelölés (elektromos biztonság)	•
Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
EN 61010-1	•