

A 807

Befogó

robotikával támogatott operációk műszereinek optimális előkészítésére.

EAN: 4002515585078 / Anyagszám: 10131980 / Régi anyagszám: 69680701D



- Spec. műszerekhez, prep. csipeszekhez, (régébbi generációs), S/Si

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Modul/tartó robotikai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Robotikai eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Robotika-eszközök [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	77
Külső méret, nettó szélesség (mm)	41
Külső méret, nettó mélység (mm)	165
Külső méret, bruttó magasság (mm)	25
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	485
Nettó súly (kg)	0,37
Bruttó súly (kg)	0,49