

## DOS G 80/72

Tömlős adagoló szivattyú 20-30 l kannához

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- A PG 8172 sorozat minden mosogatógéphez alkalmas
- 448 mm-es szívócső 20 – 30 literes kannához
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percként
- A mosogatógép vezérlésével állítható

EAN: 4002515648698 / Anyagszám: 10210160 / Régi anyagszám: 67747022D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncsa hossza (mm)	448
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	198
Külső méret, bruttó mélység (mm)	478
Nettó súly (kg)	1,91
Bruttó súly (kg)	2,13