

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez



- Időtálló kialakítás – 598 mm szélességű elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 650 m³/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre

A

EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
Design	
Szín	nemesacél
RAL-szín egyedi gyártásban lehetséges	•
Egyéni módosítások az ügyfél kérésére lehetségesek	•
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	47
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	47,0
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	265
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	650
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	67,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	41,0

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez



EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 52,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 190

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 270

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 330

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 460

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 54,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 60,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 64,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 71,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 39,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 45,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 48,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 56,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) 685–1005

Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm) 815–1135

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 685

Elszívőernyő szélessége (mm) 598

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 1005

Elszívőernyő magassága (mm) 62

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 815

Elszívőernyő mélysége (mm) 500

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 1135

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) 450

Nettó súly (kg) 21,0

Elektromos kábel hossza (m) 1,5

Védőérintkezős dugó •

Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) 650

Teljes teljesítményigény (kW) 0,22

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Fázisok száma 1

Frekvencia (Hz) 50

Szerelési utasítások

Elszívőcsanak fent •

Elszívőcsanak fent és hátul •

Elszívőcsanak átmérője (mm) 150

Teleszkóposan állítható kürtő •

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez




EAN: 4002515710784 / Anyagszám: 10351360 / Régi anyagszám: 28416854D

Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

PUR 68 W

Fali páraelszívó

– LED-világítás, és EasySwitch-gombok a kényelmes kezeléshez



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)