

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Időtálló külső – 898 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 650 m³/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre

A

EAN: 4002515712214 / Anyagszám: 10351380 / Régi anyagszám: 28410857D

Kialakítás	
Sziget páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
Design	
Szín	nemesacél
Egyéni módosítások az ügyfél kérésére lehetségesek	•
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	51,8
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	51,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	3
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	650
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	57,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	31,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	35,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0

PUR 98 D
Sziget páraelszívó
energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515712214 / Anyagszám: 10351380 / Régi anyagszám: 28410857D

Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 51,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 190

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 270

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 330

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 460

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 57,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 62,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 66,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 73,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 40,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 45,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 49,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 56,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 690

Elszívőernyő szélessége (mm) 898

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 990

Elszívőernyő magassága (mm) 70

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 750

Elszívőernyő mélysége (mm) 598

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 1060

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) 450

Nettó súly (kg) 34,0

Fix csatlakozás •

Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) 650

Teljes teljesítményigény (kW) 0,23

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Fázisok száma 1

Frekvencia (Hz) 50

Szerelési utasítások

Elszívőcsonk fent •

Elszívőcsonk átmérője (mm) 150

Teleszkóposan állítható kürtő •

Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep •

Utólag vásárolható tartozékok

Aktívszén-szűrő Nein

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515712214 / Anyagszám: 10351380 / Régi anyagszám: 28410857D


Regenerálható aktívszén-szűrő

DKF 12-R

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)