

## PUR 98 D

### Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Időtálló külső – 898 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 650 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre



EAN: 4002515712214 / Cikkszám: 10351380 / Régi cikkszám28410857D

<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kialakítás</b>	
Sziget páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktívzén-szűrő	DKF 12-P
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	51,8
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható elszívótest-belső – CleanCover	•
<b>Szűrőrendszer</b>	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /óra) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /óra)	650
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	57,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2-13 szerint	35,0

## PUR 98 D

### Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515712214 / Cikkszám: 10351380 / Régi cikkszám28410857D

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
---	------

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	51,0
---	------

#### Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /óra) az EN 61591 szerint	190
---	-----

Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /óra) az EN 61591 szerint	270
---	-----

Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /óra) az EN 61591 szerint	330
---	-----

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /óra) az EN 61591 szerint	460
---	-----

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	57,0
--	------

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
--	------

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	66,0
--	------

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
--	------

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
---	------

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	45,0
---	------

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
---	------

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
---	------

#### Biztonság

Biztonsági kikapcsolás	•
------------------------	---

#### Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	690
---	-----

Elszívőernyő szélessége (mm)	898
------------------------------	-----

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	990
---	-----

Elszívőernyő magassága (mm)	70
-----------------------------	----

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	750
---	-----

Elszívőernyő mélysége (mm)	598
----------------------------	-----

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1060
---	------

Nettó súly (kg)	34,0
-----------------	------

Fix csatlakozás	•
-----------------	---

Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
--	-----

Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
--	-----

Fázisok száma	1
---------------	---

Teljes teljesítményigény (kW)	0,23
-------------------------------	------

Feszültség (V)	230
----------------	-----

Biztosíték (A)	10
----------------	----

Frekvencia (Hz)	50
-----------------	----

#### Szerelési utasítások

Elszívőcsonk fent	•
-------------------	---

Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
----------------------------	-----

Teleszkóposan állítható kürtő	•
-------------------------------	---

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515712214 / Cikkszám: 10351380 / Régi cikkszám28410857D

#### Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep

•

#### Utólag vásárolható tartozékok


Regenerálható aktívszén-szűrő

DKF 12-R

## PUR 98 D

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,  
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)