

PKF-RO

Aktívszén-szűrő

a membránok védelméhez fordított ozmózis berendezésekben.

EAN: 4002515802236 / Anyagszám: 10554690 / Régi anyagszám: 67809801D



- Eltávolítja az íz- és szaganyagokat és a klórt
- Átfolyási tartomány: 0 – 300 l/h
- Üzemi nyomás: 1 – 6 bar. Max. nyomáscsökkenés: 40 kPa
- Max. víz hőmérséklet: 4 – 35 °C
- Maximális élettartam: 1 év vagy 40 m³ víz szűrése

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8164	•
PG 8165	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	271
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	300
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	100
Átmérő (mm)	87
Nettó súly (kg)	0,62
Bruttó súly (kg)	0,71