

XCI-Box
Kommunikációs modul
a kapcsolat létrehozásához külső rendszerekkel.



- Csúcsterhelés, légkivezetés, érmebedobó és adagolórendszer csatl.
- Kényelmes csatlakoztatás mosógépekhez vagy szárítókhoz
- Különböző beállítási lehetőségek a folyékony adagoláshoz
- Teljes visszamenőleges kompatibilitás a mai Miele rendszerekkel

EAN: 4002515829547 / Anyagszám: 10664830 / Régi anyagszám: 50501030D

Termék-hozzárendelés	
Mosógépek	•
Szárítógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Termékkategória	
Kiegészítő ventilátor	•
Csúcsidő-kizárási lekapcsolás	•
Tartozékok az érmebedobó berendezéshez	•
Terméktulajdonságok	
Elektromos csatlakozás	~200-240V 50/60HZ
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	82
Külső méret, nettó szélesség (mm)	254
Külső méret, nettó mélység (mm)	230
Külső méret, bruttó magasság (mm)	140
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	280
Külső méret, bruttó mélység (mm)	260
Nettó súly (kg)	1,83
Bruttó súly (kg)	2,22