

CS 7611 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- Elegáns kialakítás – síkba építhető vagy facettás kivitelhez
- Tökéletesen kombinálható minden SmartLine elemmel
- Rendkívüli – süllyesztett wokmélyedéssel
- Nagy teljesítmény – Booster funkció

EAN: 4002515836071 / Anyagszám: 10681580 / Régi anyagszám: 27761150D

<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Ívelt wokmélyedés üvegből	•
<b>Főzőzóna-felszerelés</b>	
Főzőzónák száma	1
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	középen
Fajta	wok mélyedés
Méret (mm)	Ø 300
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. teljesítmény (W)	2500
<b>6. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Wokmélyedés	Wokmélyedés
<b>Kezelési kényelem</b>	
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memória funkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteselés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	134 x 378 x 520
Méret (mm) (szélesség)	378
Méret (mm) (magasság)	134
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	358/382 x 500/524
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	358
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500


CS 7611 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




EAN: 4002515836071 / Anyagszám: 10681580 / Régi anyagszám: 27761150D

Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	129
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	358
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	12
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	382
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	3,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Csatlakozókábel	1gen
Bevonat nélküli wokserpenyő	•


CS 7611 FL  
SmartLine-elem  
indukciós hevítésű wokmélyedéssel




CS 7611 FL, flush (Installation drawing)




CS 7611 FL, (Installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)