

KFN 15842 D edt/cs
Szabadonálló hűtő-fagyasztó
75 cm szélességben az extra nagy tárolótérért.



- Optimális és karbantartásmentes belsőtér-világítás – LED-del
- Magas szintű takarékoság kiváló frissességgel
- A fagyasztott áru nem jegesedik, nincs több leolvasztás – NoFrost
- Kényelmes és könnyed nyitás – EasyOpen



EAN: 4002515887523 / Anyagszám: 10721480 / Régi anyagszám: 38158420EU1

Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	Nemesacél hatású
Előlap színe	CleanSteel nemesacél
Hűtőzóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	EasyOpen ajtófogantyú
Vezérlés	
Kezelési koncepció	TouchControl
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	4
Palacktároló krómzott fémből	•
ezek közül görgős	2
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	4
Tárolópalc az ajtóban	4
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	5
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	2
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	F
Éves energiafogyasztás (kWh)	241,63
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,66
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	762


KFN 15842 D edt/cs
Szabadonálló hűtő-fagyasztó
75 cm szélességben az extra nagy tárolótérért.



EAN: 4002515887523 / Anyagszám: 10721480 / Régi anyagszám: 38158420EU1

Fülkeszélesség, max. (mm)	762
Fülkemagasság, min. (mm)	1873
Fülkemagasság, max. (mm)	1873
Fülkemélység (mm)	610
Készülék szélessége (mm)	747
Készülék magassága (mm)	1859
Készülék mélysége (mm)	630
Súly (kg)	104,0
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	332
4 csillagos fagyasztózóna (l)	89
Teljes hasznos űrtartalom (l)	420
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	12
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	D
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	42
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1500
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,4
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Vajtartó	•
Tojástartó	•
Jégakkuk	•
Jégkockatartó	•

KFN 15842 D edt/cs
Szabadonálló hűtő-fagyasztó
75 cm szélességben az extra nagy tárolótérért.



KFN14842SDed/cs-1 (installation drawings) (*footnote)