

## DOS G 80 Flex

Tömlős adagolószivattyú

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



- Max. 340 mm magas (a tartály nyílásáig) vegyszertartályokhoz
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percenként
- A mosogatógép vezérlésével állítható
- Rugalmas zárósapka
- 352 mm mm-es szívóláncsa 5 és 10 l-es tartályhoz

EAN: 4002516331599 / Anyagszám: 10730780 / Régi anyagszám: 67747040D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncsa hossza (mm)	352
Adagolótömlő hosszúsága a szívóláncsáig (mm)	1800
Adagolótömlő hosszúsága a készüléktől az adagolómodulig (mm)	2850
A csatlakozókábel hossza a készülékig (mm)	2800

## DOS G 80 Flex

Tömlős adagolószivattyú

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.



EAN: 4002516331599 / Anyagszám: 10730780 / Régi anyagszám: 67747040D

A tartálynyílás minimális szélessége (mm)	31
A tartálynyílás maximális szélessége (mm)	60
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	114
Külső méret, nettó szélesség (mm)	115
Külső méret, nettó mélység (mm)	139
Külső méret, bruttó magasság (mm)	155
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	485
Külső méret, bruttó mélység (mm)	231
Nettó súly (kg)	2,26
Bruttó súly (kg)	3,00