

## DOS G 80/1 Flex

Tömlős adagoló szivattyú 5 l kannához

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.

EAN: 4002516331605 / Anyagszám: 10730810 / Régi anyagszám: 67747045D



- Max. 202 mm magas (a tartály nyílásáig) vegyszertartályokhoz
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percenként
- A mosogatógép vezérlésével állítható
- Rugalmas zárósapka
- 214 mm-es szívóláncza 5 l-es tartályhoz

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncza hossza (mm)	214
Adagoló tömlő hosszúsága a szívólánczáig (mm)	1800
Adagoló tömlő hosszúsága a készüléktől az adagolómodulig (mm)	2850
A csatlakozókábel hossza a készülékig (mm)	2800
A tartálynyílás minimális szélessége (mm)	31
A tartálynyílás maximális szélessége (mm)	60

DOS G 80/1 Flex

Tömlős adagoló szivattyú 5 l kannához

üresszint-jelzővel a folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához.

EAN: 4002516331605 / Anyagszám: 10730810 / Régi anyagszám: 67747045D



Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	114
Külső méret, nettó szélesség (mm)	115
Külső méret, nettó mélység (mm)	139
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	198
Külső méret, bruttó mélység (mm)	478
Nettó súly (kg)	2,23
Bruttó súly (kg)	2,49