

DOS G 80 ProfiLine Flex
Tömrlős adagolószivattyú
üresállásjelzővel a folyékony mosószerek automatikus adagolásához.



- Max. 340 mm magas (a tartály nyílásáig) vegyszertartályokhoz
- Adagolás 55 Milliliter ml-ig percenként
- A mosogatógép vezérlésével állítható
- Rugalmas zárósapka (DIN 50 és 51 menetekhez)
- Tartálynyílás minimális szélessége 31 mm

EAN: 4002516330608 / Anyagszám: 10730840 / Régi anyagszám: 67747050D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Termékkategória	
Külső adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncza hossza (mm)	352
Adagoló tömlő hosszúsága a szívólánczáig (mm)	1800
Adagoló tömlő hosszúsága a készüléktől az adagolómodulig (mm)	2850
A csatlakozókábel hossza a készülékig (mm)	2800
A tartálynyílás minimális szélessége (mm)	31
A tartálynyílás maximális szélessége (mm)	60
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	114
Külső méret, nettó szélesség (mm)	115
Külső méret, nettó mélység (mm)	139
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200

DOS G 80 ProfiLine Flex
Tömlős adagolószivattyú
üresállásjelzővel a folyékony mosószerek automatikus adagolásához.

EAN: 4002516330608 / Anyagszám: 10730840 / Régi anyagszám: 67747050D



Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	2,09
Bruttó súly (kg)	2,29