

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 640 m³/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag



EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Általános információk	
Modellazonosító	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Gyártó cikkszám	10749650
EAN number	4002515935996
Marketingosztály	Diamond
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Igen
Érintőgombok	•
Kezelés	kezelés érintéssel az üvegen
Miele@mobile App	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	1
Zsír szűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A+++ – D)	A++
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsír megkötési fok osztálya	A
ECO-motor (egyenáramú motor)	•
PowerManagement rendszer	•
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsír szűrők száma (10 rétegű)	3
Világítás	
Mennyiség x Watt	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	670 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerő szabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	200

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	640
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	36,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	21,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	110
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	185
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	710-1030
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	840-1160
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	710
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1030

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	840
Elszívőernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1160
Nettó súly (kg)	26,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)