

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 640 m³/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag



EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 12-P
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Miele@mobile App	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Zsír szűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsír szűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	3
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	670 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerő szabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	640
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	21,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	110
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	185
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	460
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	315
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	710–1030
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	840–1160
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	710
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1030
Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	840
Elszívőernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1160
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	26,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515935996 / Cikkszám: 10749650 / Régi cikkszám: 28669850D

Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)