

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 640 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

**A++**

EAN: 4002515935965 / Anyagszám: 10750330 / Régi anyagszám: 28669840D

<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Szín	Obszidiánfekete
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Miele@mobile App	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsír-szűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsír-szűrő-telítettség	•
Programozható aktívszén-szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	24,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír-szűrők száma (10 rétegű)	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	3 x 3 W
Fényerősség (Lx)	670 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	640
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



EAN: 4002515935965 / Anyagszám: 10750330 / Régi anyagszám: 28669840D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	21,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	110
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	185
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	710–1030
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	840–1160
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	710
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1030
Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	840
Elszívőernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1160
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	26,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515935965 / Anyagszám: 10750330 / Régi anyagszám: 28669840D

Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,08
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)