

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 730 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag



EAN: 4002515936948 / Cikkszám: 10750450 / Régi cikkszám: 28669835D

<b>Kialakítás</b>	
Sziget páraelszívó	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Szín	Briliánsfehér
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 12-P
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelülettel vezérlés	•
Miele@mobile App	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	1
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	820 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	450
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelülettel vezérléssel.



EAN: 4002515936948 / Cikkszám: 10750450 / Régi cikkszám: 28669835D

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	35,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	65,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	20,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	115
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	210
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	480
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	330
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	705
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1005
Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	765
Elszívőernyő mélysége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1075
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	35,0
Fix csatlakozás	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515936948 / Cikkszám: 10750450 / Régi cikkszám28669835D

Teljes teljesítményigény (kW)	0,11
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonc fent	•
Elszívőcsonc átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kűrtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)