

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 730 m³/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A++

EAN: 4002515936979 / Anyagszám: 10750470 / Régi anyagszám: 28669845D

Kialakítás	
Sziget páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
Design	
Szín	Obszidiánfekete
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Miele@mobile App	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsír szűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsír szűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	3
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	820 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerő szabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	450
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	730
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



EAN: 4002515936979 / Anyagszám: 10750470 / Régi anyagszám: 28669845D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	65,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	20,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	115
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	210
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	480
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	705
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1005
Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	765
Elszívőernyő mélysége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1075
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	35,0
Elektromos kábel hossza (m)	0,0
Fix csatlakozás	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515936979 / Anyagszám: 10750470 / Régi anyagszám: 28669845D

Teljes teljesítményigény (kW)	0,11
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonc fent	•
Elszívőcsonc átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)