

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



- Családi design – a Miele beépíthető készülékeihez igazodva
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 730 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Energiatakarékos és csendes – energiatakarékosabb ECO motor
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A++

EAN: 4002515937006 / Anyagszám: 10750490 / Régi anyagszám: 28669855D

<b>Kialakítás</b>	
Sziget páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF12-1
<b>Design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Miele@mobile App	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsír szűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsír szűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	820 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerő szabályzó funkció	•
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	450
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	730
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



EAN: 4002515937006 / Anyagszám: 10750490 / Régi anyagszám: 28669855D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	65,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	20,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	115
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	210
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	480
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	58,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	705
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1005
Elszívőernyő magassága (mm)	85
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	765
Elszívőernyő mélysége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1075
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	35,0
Fix csatlakozás	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,11

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.




EAN: 4002515937006 / Anyagszám: 10750490 / Régi anyagszám: 28669855D

Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kűrtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Aktívszén-szűrő	Nein
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással, könnyen kezelhető érintőfelületes vezérléssel.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)