

DA 2578

Kürtőbe építhető páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Egyedi konyhai külső – teljesen beépíthető, 702 mm szélesség
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Magas teljesítmény – 600 m³/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover



EAN: 4002515935460 / Cikkszám: 10751660 / Régi cikkszám: 28257855D

Kialakítás	
Kürtőbe építhető páraelszívó	•
Kialakítás és design	
A készülék színe	nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 15-P
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus funkció Con@ctivity	•
Elektronikus vezérlés	•
Kezelés	érintőgombok LED-del
Miele@mobile App	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	51,7
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Zsírmegekötési fok osztálya	B
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható elszívótest-belső – CleanCover	•
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	250
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	300
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	360
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	600
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0

DA 2578

Kürtőbe építhető páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515935460 / Cikkszám: 10751660 / Régi cikkszám: 28257855D

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	67,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	41,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 μPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	200
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	250
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	530
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1pW) az EN 60704-3 szerint	55,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1pW) az EN 60704-3 szerint	59,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	44,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	702
Elszívóernyő magassága (mm)	50
Elszívóernyő mélysége (mm)	402
Nettó súly (kg)	11,6
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonek fent	•

DA 2578

Kürtőbe építhető páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



EAN: 4002515935460 / Cikkszám: 10751660 / Régi cikkszám28257855D

Elszívócsonk hátul

•

Elszívócsonk átmérője (mm)

150

Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal

ajánlott

Mellékelt tartozékok


Visszacsapószelep

•

DA 2578

Kürtőbe építhető páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



DA2578 (Installation drawing)