

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Időtálló külső – 1198 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Mindig az optimális magasság – motoros magasságállítás
- Magas teljesítmény – 675 m³/h turbófokozatban
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A+

EAN: 4002515945506 / Cikkszám: 10767370 / Régi cikkszám28424855D

Kialakítás	
Sziget páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Elhasznált levegő
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus funkció	Con@ctivity 3,0
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Miele@mobile App	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	1
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Hood in Motion	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
ECO-motor	•
Zsírmegkötési fok osztálya	A
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	6
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	600 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	420
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	675

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.




EAN: 4002515945506 / Cikkszám: 10767370 / Régi cikkszám28424855D

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	39,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	49,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	43,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	755
Elszívőernyő szélessége (mm)	1198
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1045
Elszívőernyő magassága (mm)	70
Elszívőernyő mélysége (mm)	698
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	45,0
Fix csatlakozás	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,29
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



DA 4248 VD (Installation drawing)