

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



- Időtálló külső – 1198 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Mindig az optimális magasság – motoros magasságállítás
- Magas teljesítmény – 675 m³/h turbófokozatban
- Kellemesen halk – Miele Silence csomag

A⁺

EAN: 4002515945506 / Anyagszám: 10767370 / Régi anyagszám: 28424855D

Kialakítás	
Sziget páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Elhasznált levegő
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus funkció	Con@ctivity 3,0
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Miele@mobile App	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsír szűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsír szűrő-telítettség	•
Silence csomag	•
Hood in Motion	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
ECO-motor	•
Zsír megkötési fok osztálya	A
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	30,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsír megkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsír szűrők száma (10 rétegű)	6
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (Lx)	600 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerő szabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	420
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	39,0

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.




EAN: 4002515945506 / Anyagszám: 10767370 / Régi anyagszám: 28424855D

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	49,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	43,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	755
Elszívóernyő szélessége (mm)	1198
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1045
Elszívóernyő magassága (mm)	70
Elszívóernyő mélysége (mm)	698
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	45,0
Fix csatlakozás	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,29
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal	ajánlott
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Sziget páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és kényelmesen kezelhető nyomógombokkal.



DA 4248 VD (Installation drawing)