


## M 500-2000 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 2000 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 75.0 kg/h\*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 2000 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515961605 / Anyagszám: 10817530 / Régi anyagszám: 53502036D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	2000
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	75,0
Tesztelt üzemóraszám	20000
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	35,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,19
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1265
Külső méret, szélesség (mm)	2840
Külső méret, mélység (mm)	1125
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1400
Nettó súly (kg)	1200
Bruttó súly (kg)	1230
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•
Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•

M 500-2000 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 2000 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515961605 / Anyagszám: 10817530 / Régi anyagszám: 53502036D

3 utas szelep (opció)	•
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílielhúzó	•
Textiltartó	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•