

## M 500-3300 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 3300 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 125.0 kg/h\*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 3300 mm
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.


EAN: 4002515961742 / Anyagszám: 10817580 / Régi anyagszám: 53503336D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	3300
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószövet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	125,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	52,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,19
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1265
Külső méret, szélesség (mm)	4140
Külső méret, mélység (mm)	1125
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	4500
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1400
Nettó súly (kg)	1600
Bruttó súly (kg)	1630
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•
Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•
3 utas szelep (opció)	•

M 500-3300 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 3300 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515961742 / Anyagszám: 10817580 / Régi anyagszám: 53503336D

Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•