

M 500-1750 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 1750 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 65.0 kg/h*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 1750 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515961759 / Anyagszám: 10817590 / Régi anyagszám: 53501806D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
A fal síkjában elhelyezhető	•
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszűrke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	1750
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	65,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	30,00
Teljes teljesítményigény (kW)	33,19
Biztosíték (A)	50
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	90
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1265
Külső méret, szélesség (mm)	2590
Külső méret, mélység (mm)	1125
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2900
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1400
Nettó súly (kg)	1000
Bruttó súly (kg)	1030
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•

M 500-1750 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 1750 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515961759 / Anyagszám: 10817590 / Régi anyagszám: 53501806D

Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
TÜV	•
CSA	•