

M 500-2200 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 2200 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 82.0 kg/h*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 2200 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515961773 / Anyagszám: 10817610 / Régi anyagszám: 53502206D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. be- és kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	2200
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószövet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	82,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	35,00
Teljes teljesítményigény (kW)	38,19
Biztosíték (A)	63
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	90
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1265
Külső méret, szélesség (mm)	3040
Külső méret, mélység (mm)	1125
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1400
Nettó súly (kg)	1270
Bruttó súly (kg)	1300
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•

M 500-2200 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali bevételével és kiadásával, és 2200 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515961773 / Anyagszám: 10817610 / Régi anyagszám: 53502206D

Textílielhúzó	•
Textiltartó	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
TÜV	•
CSA	•