

D 500-2200 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2200 mm-es munkaszélességgel



- Teljesítmény 82.0 kg/h*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 2200 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515961896 / Anyagszám: 10817750 / Régi anyagszám: 53502235D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	2200
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	82,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	42,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,19
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1245
Külső méret, szélesség (mm)	3080
Külső méret, mélység (mm)	1725
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1600
Nettó súly (kg)	1270
Bruttó súly (kg)	1300
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•
Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•
3 utas szelep (opció)	•

D 500-2200 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2200 mm-es munkaszélességgel



EAN: 4002515961896 / Anyagszám: 10817750 / Régi anyagszám: 53502235D

Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•