

## D 500-2500 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 95.0 kg/h\*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 2500 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515961902 / Anyagszám: 10817770 / Régi anyagszám: 53502535D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	2500
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	95,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	47,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,19
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	50
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1245
Külső méret, szélesség (mm)	3380
Külső méret, mélység (mm)	1725
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3700
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1600
Nettó súly (kg)	1350
Bruttó súly (kg)	1380
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•
Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•
3 utas szelep (opció)	•

D 500-2500 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515961902 / Anyagszám: 10817770 / Régi anyagszám: 53502535D

Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•