

## D 500-2500 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség
- Teljesítmény 85.0 kg/h\*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 2500 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515962138 / Anyagszám: 10817920 / Régi anyagszám: 53502545D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	2500
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	85,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,99
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1245
Külső méret, szélesség (mm)	3380
Külső méret, mélység (mm)	1725
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	4200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1600
Nettó súly (kg)	1350
Bruttó súly (kg)	1380
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•

D 500-2500 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515962138 / Anyagszám: 10817920 / Régi anyagszám: 53502545D

Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•