

## D 500-3300 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 112.0 kg/h\*, hengerátmérő 500 mm, munkaszélesség 3300 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002515962152 / Anyagszám: 10817950 / Régi anyagszám: 53503345D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	500
Munkaszélesség (mm)	3300
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	112,0
Vezérlés	
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	5,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-420V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,99
Biztosíték (A)	16
Speciális feszültség (opció)	•
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1245
Külső méret, szélesség (mm)	4180
Külső méret, mélység (mm)	1725
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1400
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	4500
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1600
Nettó súly (kg)	1600
Bruttó súly (kg)	1630
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•

D 500-3300 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002515962152 / Anyagszám: 10817950 / Régi anyagszám: 53503345D

Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Vészleállító	•
Szabályozható légkivezető csappantyú (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Coin Box (opció)	•
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•