

LAC/SPEED500

Nagyobb mángorlási sebesség

a nagyobb teljesítményért – akár 12 m/perc-es forgatási sebesség.

# SPEED



- 1,5 és 12 m/perc közötti gyorsaság beállítása
- D 500 és M 500 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002515962206 / Cikkszám: 10818000 / Régi cikkszám59535004D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Vasalógépek	•
<b>Készülék-/tartozékbesorolás</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
<b>Termékkategória</b>	
Egyéb tartozékok	•
<b>Méret és súly</b>	
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00