

LAC/SPEED500

Nagyobb mángorlási sebesség

a nagyobb teljesítményért – akár 12 m/perc-es forgatási sebesség.

SPEED



- 1,5 és 12 m/perc közötti gyorsaság beállítása
- D 500 és M 500 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002515962206 / Anyagszám: 10818000 / Régi anyagszám: 59535004D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00