

LAC/MURAAL/500

Textil visszavezetés

a ruhanemű automatikus visszavezetéséhez a bemeneti oldalra.



- Nem használható meghosszabbított behúzóasztallal
- Bármikor átkapcsolható első/hátsó ruhaneműkiadás
- Különösen kis méretű textíliáknál ajánlott
- A mángorló kezelése egy személy számára is lehetséges
- D 500 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002515962282 / Cikkszám: 10818170 / Régi cikkszám59535011D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Termékkategória	
Textília-visszavezetés	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	200
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3300
Külső méret, nettó mélység (mm)	50
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	50
Nettó súly (kg)	10,00
Bruttó súly (kg)	10,00