


LAC/MURAAL/500

Textil visszavezetés

a ruhanemű automatikus visszavezetéséhez a bemeneti oldalra.



- Nem használható meghosszabbított behúzóasztallal
- Bármikor átkapcsolható első/hátsó ruhaneműkiadás
- Különösen kis méretű textíliáknál ajánlott
- A mángorló kezelése egy személy számára is lehetséges
- D 500 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002515962282 / Anyagszám: 10818170 / Régi anyagszám: 59535011D

| Termék-hozzárendelés | |
|------------------------------------|-------|
| Vasalógépek | • |
| Készülék-/tartozékbesorolás | |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| Termékkategória | |
| Textília-visszavezetés | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 200 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 3300 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 50 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 200 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 3300 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 50 |
| Nettó súly (kg) | 10,00 |
| Bruttó súly (kg) | 10,00 |