

## LAC/EASY240

### Kapocsbeadás

akár óránként 240 textilja automatizált hozzáadásához.



- Költségmegtakarítás a text. beadagolás részl. automatizálásával
- Ruhaneműk ráncolása a behúzásnál a gyűrődésmentes eredményekért
- Kis méretű textíliák több fronton történő behúzása lehetséges
- 5,7" színes érintőképernyő PLC-vezérléssel
- 2000 és 3300 mm közötti szélességek között áll rendelkezésre

EAN: 4002515962312 / Anyagszám: 10818200 / Régi anyagszám: 59535014D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	350
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3300
Külső méret, nettó mélység (mm)	150
Külső méret, bruttó magasság (mm)	350
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	250,00
Bruttó súly (kg)	250,00