

PLW 6111 [DP WS SC CL H14 CS SV USB]

SlimLine kialakítású laboratóriumi mosogatógépek 3 mosási szinttel gőzkondenzátorral, vízlágyítóval, vezetőképesség-érzékelővel, kamravilágítással.



- Kapacitás/töltet pl.: 126 szűknyakú üveg vagy 121 pipetta, –210 l hasznos térfogat
- Ergonomikus be- és kirakodás – teleszkópos kihúzó
- Rugalmas – szintelrendezés 4 különböző helyzetben
- Minden szem előtt a teljesen üveg ajtónak köszönhetően
- Nagy kapacitás – edények előkészítése 50 literig

EAN: 8051160652631 / Anyagszám: 10958870 / Régi anyagszám: 62611138AT

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló 1 ajtós készülék üveg csapóajtóval
Fűtési mód	Elektromos
Előlap/hátlap	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Keskeny méret	•
Mosogatási szintek száma	3
Be- és kirakodás teleszkópos sínekkel	•
Elektromos ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmos laboratóriumi használatra	•
Kapacitás	
Karcsú nyakú üvegek tételenként [darabszám]	126
Reagensfiolák tételenként [darabszám]	468
Laborüvegek tételenként [darabszám]	84
Pipetták tételenként [darabszám]	121
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	700
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	210
Vezérlés	
Vezérlés típusa	MP.CON 3
Programválasztás	Touch on Glass
Programozhatóság	szabadon programozható
Programok [darabszám]	18
Szabad programhelyek [darabszám]	20
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,25
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	2,00
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
AD-víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	100-800
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	0,70
Üritőszivattyú [DN]	22
Szárítóaggregát	
Szárítóegység fűtési módja	Elektromos
Légteljesítmény (m³/h)	150
Időbeállítás 1 perces lépésekben	0-120

PLW 6111 [DP WS SC CL H14 CS SV USB]

SlimLine kialakítású laboratóriumi mosogatógépek 3 mosási szinttel gőzkondenzátorral, vízlágyítóval, vezetőképesség-érzékelővel, kamravilágítással.



EAN: 8051160652631 / Anyagszám: 10958870 / Régi anyagszám: 62611138AT

HEPA-szűrőosztály	H14
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822) %-ban	99,99
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	4,00
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1870
Külső méret, nettó szélesség (mm)	650
Külső méret, nettó mélység (mm)	687
Külső méret, bruttó magasság (mm)	2110
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	945
Külső méret, bruttó mélység (mm)	840
Mosogatótér, magasság (mm)	665
Mosogatótér, szélesség (mm)	540
Mosogatótér, mélység (mm)	585
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	850
Nettó súly (kg)	251
Bruttó súly (kg)	260
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	4000
Kibocsátási értékek	
Hangnyomásszint (LpA) tisztításkor és szárításkor a DIN EN ISO 11201 szerint	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,26
Programok	
Termikus fertőtlenítés	•
Laborüveg-előkészítés	•
Műanyagok	•
Felszereltség	
2 beépített tömlős adagolószivattyú cseppfolyós közegekhez	•
Gőzkondenzátor	•
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Vezetőképesség-felügyelet	•
Folyamatdokumentációs interfész	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
Beépített forrólevégős szárítás	•
Beállítási lehetőség a technológiai vegyszerekhez (3 x 5 l)	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4404/316L)	•
Lábazat	•
Kamravilágítás	•
Csatlakozási lehetőségek	
RS 232 soros interfész	•
USB-interfész	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv	•