

KM 7464 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 főzőzónák, beleértve 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelületet
- 626 mm-es szélesség nemesacél kerettel a ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??

EAN: 4002516138495 / Cikkszám: 11022890 / Régi cikkszám: 26746400D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Nemesacél keretek	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	2
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 150 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 140-190
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	•

KM 7464 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez




EAN: 4002516138495 / Cikkszám: 11022890 / Régi cikkszám: 26746400D

Stop&Go funkció	•
Memóriafunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	626
Méretek (mm) (magasság)	52
Méretek (mm) (mélység)	526
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	45
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490 mm
Súly (kg)	11
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen

KM 7464 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)