

## CM 7350 CoffeePassion

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval és fűtött lerakó felülettel a tökéletes élvezetért.



- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Krémes tejhab a kávéspecialitásokhoz – Cappuccinatore
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – WiFiConn@ct

EAN: 4002516070993 / Anyagszám: 11025060 / Régi anyagszám: 29735020A

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Obszidián fekete
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	10
Aromakímélő golyós őrlőmű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrlött formában lehetségesek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
Fűtött csészetartó felület	•
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	500
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	500
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,2
Tej tartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	16
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Pontos idő mentése (óra)	150
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	25-250
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•

## CM 7350 CoffeePassion

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval és fűtött lerakó felülettel a tökéletes élvezetért.



EAN: 4002516070993 / Anyagszám: 11025060 / Régi anyagszám: 29735020A

Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Long black, szimpla	•
Meleg víz, szimpla	•
Forró víz, szimpla	•
Fekete tea, szimpla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyümölcsstea, szimpla	•
Zöld tea, szimpla	•
Kávéskanna	•
Teáskanna	•
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,4
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	0,9
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejvezeték	•
Kivehető főzőmű	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•

CM 7350 CoffeePassion

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval és fűtött lerakó felülettel a tökéletes élvezetért.



EAN: 4002516070993 / Anyagszám: 11025060 / Régi anyagszám: 29735020A

Műszaki adatok	
Állítható magasságú italkifolyó (cm)	16,0
Állítható magasságú italkifolyó (cm)	8,0
Készülék szélessége (mm)	311
Készülék magassága (mm)	397
Készülék mélysége (mm)	445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	1,2
Mellékelt tartozékok	
Üveg tejtartály	•
Vízkömentesítő tabletták	•
Tisztítótabletták	•
Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,