

## CM 7550 CoffeePassion

### Szabadonálló kávéfőző

One-Touch for Two és AutoDescale funkcióval a lehető legegyszerűbb kezeléért.



- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Teljesen automatikus vízkőmentesítés – #AutoDescale#G6: CM7 – AutoDescale
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Krémes tejhab a kávéspecialitásokhoz – Cappuccinatore
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071242 / Anyagszám: 11025300 / Régi anyagszám: 29755020A

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Obszidiánfekete
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	10
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	CM Touch
CupSensor	•
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	8,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	16,0
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
Fűtött csészetartó felület	•
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	500
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	500
Vízartály befogadóképessége (l)	2,2
Tejartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	16
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Pontos idő mentése (óra)	150
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	25-250
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•

## CM 7550 CoffeePassion Szabadonálló kávéfőző

One-Touch for Two és AutoDescalé funkcióval a lehető legegyszerűbb kezeléssért.



EAN: 4002516071242 / Anyagszám: 11025300 / Régi anyagszám: 29755020A

Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Long black, szimpla	•
Meleg víz, szimpla	•
Forró víz, szimpla	•
Fekete tea, szimpla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Zöld tea, szimpla	•
Kávéskanna	•
Teáskanna	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,4
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	0,9
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
AutoDescalé	•
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejvezeték	•
Kivehető főzőmű	•

## CM 7550 CoffeePassion

Szabadonálló kávéfőző

One-Touch for Two és AutoDescalé funkcióval a lehető legegyszerűbb kezeléért.



EAN: 4002516071242 / Anyagszám: 11025300 / Régi anyagszám: 29755020A

Biztonság	
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Készülék szélessége (mm)	311
Készülék magassága (mm)	397
Készülék mélysége (mm)	445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	1,2
Mellékelt tartozékok	
Üveg tejtartály	•
Vízkömentesítő patron	•
Tisztítótabletták	•
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,