

CM 7750 CoffeeSelect
Szabadonálló kávéfőző
CoffeeSelect és AutoDescale a legnagyobb rugalmasságért



- Tökéletes íz – CoffeeSelect
- Teljesen automatikus vízkőmentesítés – #AutoDescale#G6: CM7 – AutoDescale
- Mindig frissen őrölve – AromaticSystemFresh
- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Anyagszám: 11025330 / Régi anyagszám: 29775020A

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Obszidiánfekete
Élvezeti előnyök	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilkok	10
Aromakímélő golyós őrlőmű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	CM Touch
CupSensor	•
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	8,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	16,0
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
Fűtött csészetartó felület	•
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	3
Szemeskávé-tartályok száma	3
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	150
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, B (g)	210
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, C (g)	180
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	540
Vízartály befogadóképessége (l)	2,2
Tejartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	16
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Pontos idő mentése (óra)	150
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	25-250
Ristretto, szimpla	•

CM 7750 CoffeeSelect
Szabadonálló kávéfőző
CoffeeSelect és AutoDescal a legnagyobb rugalmasságért



EAN: 4002516071266 / Anyagszám: 11025330 / Régi anyagszám: 29775020A

Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Long black, szimpla	•
Meleg víz, szimpla	•
Forró víz, szimpla	•
Fekete tea, szimpla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Zöld tea, szimpla	•
Kávéskanna	•
Teáskanna	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,4
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	0,9
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
AutoDescal	•
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•

CM 7750 CoffeeSelect
Szabadonálló kávéfőző
CoffeeSelect és AutoDescale a legnagyobb rugalmasságért



EAN: 4002516071266 / Anyagszám: 11025330 / Régi anyagszám: 29775020A

ComfortClean	•
Kivehető tejezeték	•
Kivehető főzőmű	•
Biztonság	
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Készülék szélessége (mm)	311
Készülék magassága (mm)	420
Készülék mélysége (mm)	445
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	1,2
Mellékelt tartozékok	
Üveg tejtartály	•
Vízkömentesítő patron	•
Tisztítótabletták	•
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,