

D 600-2000 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 2000 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 109.0 kg/h*, hengerátmérő 600 mm, munkaszélesség 2000 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516076063 / Anyagszám: 11034730 / Régi anyagszám: 53602005D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	600
Munkaszélesség (mm)	2000
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	109,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	6,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	45,00
Teljes teljesítményigény (kW)	49,82
Biztosíték (A)	80
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	90
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1414
Külső méret, szélesség (mm)	2975
Külső méret, mélység (mm)	1945
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1514
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3075
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1640
Nettó súly (kg)	2000
Bruttó súly (kg)	2030
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•

D 600-2000 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 2000 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516076063 / Anyagszám: 11034730 / Régi anyagszám: 53602005D

Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•
3 utas szelep (opció)	•
Modulációs égő PLC-vezérléssel (opció)	•
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Szinkronizált behúzószalagok (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Lehúzófelügyelet (opció)	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Forgókapcsoló két hőmérséklethez (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•