

D 600-3300 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 175.0 kg/h*, hengerátmérő 600 mm, munkaszélesség 3300 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516076100 / Anyagszám: 11034770 / Régi anyagszám: 53603305D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulsó old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	600
Munkaszélesség (mm)	3300
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	175,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	6,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	75,00
Teljes teljesítményigény (kW)	79,22
Biztosíték (A)	125
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	100
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1414
Külső méret, szélesség (mm)	4275
Külső méret, mélység (mm)	1945
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1514
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	4375
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1640
Nettó súly (kg)	2900
Bruttó súly (kg)	2930
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•

D 600-3300 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516076100 / Anyagszám: 11034770 / Régi anyagszám: 53603305D

Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Szinkronizált behúzószalagok (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Lehúzófelügyelet (opció)	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Forgókapcsoló két hőmérséklethez (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•