

D 600-2500 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 126.0 kg/h*, hengerátmérő 600 mm, munkaszélesség 2500 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516076148 / Anyagszám: 11034810 / Régi anyagszám: 53602545D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	600
Munkaszélesség (mm)	2500
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	126,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	6,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	2,62
Biztosíték (A)	40
Speciális feszültség (opció)	•
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1414
Külső méret, szélesség (mm)	3475
Külső méret, mélység (mm)	1945
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1514
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3575
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1640
Nettó súly (kg)	2400
Bruttó súly (kg)	2430
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécz	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•

D 600-2500 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516076148 / Anyagszám: 11034810 / Régi anyagszám: 53602545D

Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•