


## D 600-3300 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 157.0 kg/h\*, hengerátmérő 600 mm, munkaszélesség 3300 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516075929 / Cikkszám: 11034830 / Régi cikkszám: 53603345D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	600
Munkaszélesség (mm)	3300
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	157,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	6,5
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gőz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	2,62
Biztosíték (A)	40
Speciális feszültség (opció)	•
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1414
Külső méret, szélesség (mm)	4275
Külső méret, mélység (mm)	1945
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1514
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	4375
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1640
Nettó súly (kg)	2900
Bruttó súly (kg)	2930
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécz	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Szinkronizált behúzószalagok (opció)	•

D 600-3300 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 3300 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516075929 / Cikkszám: 11034830 / Régi cikkszám53603345D

Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Lehúzófelügyelet (opció)	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Bővített mángorlási sebesség (opció)	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•