

LAC/NOMEX002

2 réteg NOMEX tűnemezelt borítás

a jobb mángorlási eredményért D 600 és D 800 mángorlóval.



- Henger alsó borítása hosszú élettartammal
- 180 °C feletti munkavégzési hőmérsékethez ajánlott
- 10 bar feletti gőznyomás esetén ajánlott
- D 600 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002516102397 / Anyagszám: 11034840 / Régi anyagszám: 59535028D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3300
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	500