


LAC/PEDAL/800

Lábkapcsoló

a szíjak és a henger lábkapcs. való leállításához a D 600 & D 800-as máng.-nál.



- A gyors korrekcióért a ruhák betöltése közben
- A mángorlóval végzett biztonságos és komfortos munkavégzésért
- D 600 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002516075936 / Anyagszám: 11034850 / Régi anyagszám: 59535029D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Termékkategória	
Lábkapcsoló	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3300
Külső méret, nettó mélység (mm)	150
Külső méret, bruttó magasság (mm)	20
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3300
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00