

LAC/SPEED60

Nagyobb mángorlási sebesség
a nagyobb teljesítményért – akár 14 m/perc-es forgatási sebesség.

SPEED



- 1,5 és 14 m/perc közötti gyorsaság beállítása

EAN: 4002516075943 / Anyagszám: 11034860 / Régi anyagszám: 59535030D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00